

HOLEX**Dreh-Wendeschneidplatte VBMW 110304, CBN (5° / 7°),
Schneidkantenausführung: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	265774 M
GTIN	4045197818140
Artikelklasse	22I

Beschreibung**Ausführung:**

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendepplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	M

Sorte	BUX220
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMW 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen