

**HOLEX****Dreh-Wendeschneidplatte VCMW 160408, CBN (5° / 7°),  
Schneidkantenausführung: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	265790 M
GTIN	4045197818225
Artikelklasse	22I

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

**Hinweis:**

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Schneidkantenausführung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	BUX220
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMW 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen