

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268467 11
GTIN	4045197470140
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
 - **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**
- Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 32
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Schaftlänge L _s	45 mm
Nutzlänge L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Auskraglänge L _A	32 mm
Serie	„5 in 1“
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 32	269028 32
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500