

**LOCTITE****2K-Klebstoff, Hersteller-ID: 3090**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083371 3090
GTIN	4058093009079
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

**Zähelastischer 2K-Klebstoff** zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.

Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit. 2K-Cyanacrylat mit hohem Spaltfüllvermögen (bis 5 mm) und schneller Aushärtung. **Für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen geeignet.**

## Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	15,1 N/mm <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 3090
Dynamische Viskosität	18000 mPas
Verarbeitungszeit	90 s
Zugfestigkeit	28 N/mm <sup>2</sup>
Eigenschaft	zieht nicht ein

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Form	flüssig
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	transparent
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Papier
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Gewebe
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	poröse Materialien
UN Nummer	UN3334
Temperatur Einsatzbereich	-20 - 80 °C
Gefahrgutklasse	9
Lagertemperatur	2 - 8 °C
Füllmenge	10 g
Härte nach Shore A	79
Verarbeitungstemperatur	5 - 30 °C
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Funktionsfestigkeit nach	24 min
Handfestigkeit nach	1,5 - 3 min
maximales Spaltmaß	5 mm
Produktart	Zweikomponenten-Klebstoff