

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268467 15
GTIN	4045197470157
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
 - **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**
- Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	15 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 33
Schaftlänge L _s	50 mm
Nutzlänge L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Auskraglänge L _A	43 mm
Serie	„5 in 1“
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 33	269028 33
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500