

**Garant**

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 26mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	268468 26
GTIN	4045197470263
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nenn-Ø D	26 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 36
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Auskraglänge L <sub>A</sub>	73 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Wendeplattenschrauben-Set Typ 36	269028 36
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600