

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268467 18
GTIN	4045197470164
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
 - **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**
- Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 34
Schaft-Ø D _s	25 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nenn-Ø D	18 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Schaftlänge L _s	56 mm
Nutzlänge L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Auskraglänge L _A	53 mm
Serie	„5 in 1“
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 34	269028 34
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500