

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110204 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen