

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen