

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen