

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen