

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Sorte	HB7120-1

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen