

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 060204 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS

Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen