

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen