

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-1

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen