

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7140-1
GTIN	4045197819055
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7140-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen