

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 160402 FN, PKD (7°),
Schneidkantenausführung: TWF****Bestelldaten**

Bestellnummer	265892 TWF
GTIN	4045197452863
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Ausführung:**

PKD – Polykristalliner Diamant, Feinkorn. Schichten, scharfe Schneide für geringen Schnittdruck.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidkantenausführung	TWF
Schnittgeschwindigkeit v_c für G(C)FK	400 - 900 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c für Alu < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Sorte	PKD
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	PKD
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402 FN
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	PKD
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen