

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7140-1
GTIN	4045197819178
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T308 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen