

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1204 HB7140-1 Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen