

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7140-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen