

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-1
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen