

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7140-1

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen