

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen