

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 090304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ: ALU****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268488 ALU |
| GTIN | 4045197470768 |
| Artikelklasse | 21K |

Beschreibung**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468; Größe 18.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Hauptanwendung | N |
| Nebenanwendung | K |
| Eckenradius | 0,5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung | 180 m/min |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 300 - 600 m/min |
| Typ | ALU |
| Sorte | HU70AL |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WCHX 090304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |

passend für Werkzeug- \varnothing D_c

18 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen