

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ: SM****Bestelldaten**

Bestellnummer	268494 SM
GTIN	4045197470966
Artikelklasse	21K

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 20.

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Typ	SM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	110 - 140 m/min
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 220 m/min
Sorte	HB7120
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WCHX 10T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

passend für Werkzeug-Ø D<sub>c</sub>

20 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen