

**Garant****Ab- / Einstechplatte, CU7025, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273703 5
GTIN	4045197579058
Artikelklasse	21J

**Beschreibung****Ausführung:**

Spanbrecher für kleine Durchmesser und Schnittkraftreduktion.

**Technische Beschreibung**

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Stechbreite w	5 mm
Vorschub f	0,08 - 0,28 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7025
Eckenradius R	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		