

**Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027, Ø d1 / Kegel: 315/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Artikelklasse	33R

**Beschreibung****Ausführung:**

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

**Verwendung:**

**Zum nachträglichen Anbau** auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. **Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.**

Für Spindelköpfe **DIN 55027** bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm **DIN 55022**) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

**Werkstoff:**

C45-Stahl

**Technische Beschreibung**

Kegel-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Stärke B	26 mm
Außen-Ø d <sub>1</sub>	315 mm
Anzahl Stehbolzen	4

Kegelgröße	6
Produktart	Drehfutter-Zubehör