

Garant
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-Ø D1: 18mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308170 18 |
| GTIN | 4045197290823 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-Ø D₁ 6 mm (Verstellweg 10 mm).
Ab Spann-Ø D₁ 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3 – 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**

GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**

Verwendung:

- **Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.**
- **Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet.**

Lieferumfang:

Bei Futter mit Längenverstellung inkl. Längenverstellungsschraube (ab Spann-Ø D₁ 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416, Schumpfgeräte Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------|
| Spann-Ø D ₁ | 18 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 95 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Außen-Ø D | 42 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme | HSK-A 63 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Unterbauschränk | 354290 |
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63 | 309880 63 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Schrumpfgerät Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |