



Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-Ø D1: 16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308183 16 |
| GTIN | 2050001690142 |
| Artikelklasse | 33W |

Beschreibung

Ausführung:

Ab Spann-Ø D₁ 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-Ø D₁ 6 mm (Verstellweg 10 mm).

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3 – 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**

Verwendung:

- **Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.**
- **Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet.**

Lieferumfang:

Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-Ø D₁ 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416, Schumpfgeräte Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Auskraglänge A-Maß | 95 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Außen-Ø D | 34 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 kurz |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Schrumpfgerät Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Unterbauschrank | 354290 |