



Vollbohrerhalter VARIA, V3, Spann-Ø D1: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319821 6
GTIN	4045197317605
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V3, V4 und V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Extra kurze Ausführung auf Anfrage.

Auskraglänge A-Maß: 16 mm

Außen-Ø D: 25 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	16 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm

Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	V3
Produktart	Flächenspannfutter