



Densimet Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 32 mm, Gewinde M × Lges: M16X260



Bestelldaten

Bestellnummer	301356 M16X260
GTIN	4045197439406
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- **Schwingungsdämpfende Eigenschaft.**
- **Schafttoleranz h6.**

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Innenkühlung: ja

Schwingung: gedämpft

Bohrungs-Ø D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Nutzlänge L₁: 200 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16×260
Nutzlänge L ₁	200 mm
Ø D ₂	30 mm
Bohrungs-Ø D ₁	17 mm
geeignet für	
Aufnahme-Norm	
Balluffchip-Bohrung	
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
Zerspanungsstrategie	

mit Ringnut	
Form	
Rundlaufgenauigkeit	µm
Aufnahme	Ø d = 32 mm
Innenkühlung	ja
Schaft-Ø d	32 mm
Schwingung	gedämpft
Schaft	
Serie	
Beschichtung	
Produktart	