

Garant

Stechdrehplatte Vollradius, CBN825, Stechbreite w: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273746 4
GTIN	4045197577917
Artikelklasse	21H

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	CBN
Hauptanwendung	H
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CBN825
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	100 m/min	H
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		