



## Bandschleifmaschine GIS, Typ: 790230



### Bestelldaten

Bestellnummer	077612 790230
GTIN	2050001681485
Artikelklasse	03H

### Beschreibung

#### Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: **Robust gebaut**, mit **extrem leistungsstarken Motoren**.

- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.**
- **Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiertes Band-Spannsystem,**
- **Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.**

Die ideale Lösung für alle, die ausschließlich eine Bandschleifmaschine ohne Erweiterungsmöglichkeit suchen. Robuste, kompakte Bauweise und einfache Handhabung garantieren erstklassige Arbeitsergebnisse. Bequem verstellbare Arbeitshöhe, Spänefang.

#### Lieferumfang:

Inklusive Maschinenfuß, CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 2000 mm; Korn 36.

#### Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	GIS 150
Gewicht	86 kg
Bandbreite	150 mm
maximale Drehzahl	3000 min <sup>-1</sup>
Bandlänge	2000 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bandschleifer

## Zubehör

Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 60	558330 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558453 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558453 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558454 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558454 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558453 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 120	558330 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558456 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 40	558330 40
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558454 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 80	558330 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558453 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558454 36