

Dreh-Wendeschneidplatte VCMW 110304, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung: M



Bestelldaten

Bestellnummer	265784 M
GTIN	4045197818195
Artikelklasse	221

Beschreibung

Ausführung:

- · Einwegausführung.
- · Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schneidkantenausführung	M
Sorte	BUX220
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Schnitttiefe a _p	0,1 - 0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMW 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen