



**Dreh-Wendeschneidplatte VCMW 160402, CBN (5° / 7°),
Schneidkantenausführung: M**



Bestelldaten

Bestellnummer	265786 M
GTIN	4045197818201
Artikelklasse	22I

Beschreibung

Ausführung:

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,25 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	BUX220
Schneidkantenausführung	M
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMW 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnameattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen