



Akku-Fettpresse 562 bar, Typ: M12GG



Bestelldaten

Bestellnummer	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Zum Befüllen mit losem Fett (Inhalt bis 500 ml) bzw. mit Kartuschen (Inhalt 400 g). **Geeignet für Fette bis NLGI 3.**

Mit Entlüftungsventil. Länge Fettpresse 355 mm, Schlauchlänge 914 mm, Universalmundstück.

Lieferumfang:

Schnellladegerät C12C, Schlauch mit Universalkupplung, Transporttasche.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073814.

Technische Beschreibung

Befüllvolumen lose	500 cm ³
Länge Schlauch	914 mm
Anschlussgewinde Schlauch	M10×1
Akkukapazität	4 Ah
Akkuspannung	12 V
passend für Kartuschengröße	400 g
Schlauch-Ø	13 mm

Länge	355 mm
Herstellerbezeichnung	M12GG
passende Kartusche	083590
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Fettpresse

Zubehör

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
----------------------------------	-------------