

Garant

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268468 20
GTIN	4045197470256
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 35
Schaftlänge L _s	56 mm
Nutzlänge L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Auskraglänge L _A	56 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 35	269028 35
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500