

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1003, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1003 HB7120-1 Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1003
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen