

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260742 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818256 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Sorte | HB7120-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 90 - 290 m/min |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | VS |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Hauptanwendung | M |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T304 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |