

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

SCMT 09T308 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen