

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260750 HB7120-1
GTIN	4045197818287
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen