


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7120-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen