

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen