



## Kernbohrmaschine, Typ: 727042



### Bestelldaten

Bestellnummer	076520 727042
---------------	---------------

GTIN	4014586874272
------	---------------

Artikelklasse	03F
---------------	-----

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
- Gewichtsoptimierte Konstruktion.

#### 2-Gang Magnet-Kernbohrmaschinen

- Seitenwechselbares Vorschubrad.
- Erhöhte Magnethaltekraft.
- 5-stufige Drehzahleinstellung und Drehzahl Speicher.

Zeit- und Kostenersparnis durch **digital angesteuerten Bohrvorschub** und Kippensor.

#### Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurring, 1x Zentrierstift, Spänehooken, Koffer.

#### Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

#### Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

maximaler Senk-Ø	50 mm
Herstellerbezeichnung	KBM50auto
Breite Magnetfuß	90 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	12 - 50 mm
Werkzeugaufnahme Form	QuickIN / MK3
Drehzahlbereich 1. Gang	130 - 260 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	23 mm
Länge Magnetfuß	195 mm
Gewicht	16,2 kg
Leistungsaufnahme	1200 W
maximaler Reib-Ø	23 mm
Netzspannung	230 V
Breite	198 mm
Länge	311 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Arbeitshub	145 mm
Höhe	730 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M16 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

## Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16

Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28