

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen