

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	VS

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen