

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 110304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen