

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 160402 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen