

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen