

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen